

Bruker社の固体NMR(MASローター)専用のキャップリムーバーです。
 2.5mm, 3.2mm, 4mmのローターそれぞれに専用リムーバーを用意しています。
 2.5mm RS-301-2180 / 3.2mm RS-301-3180 / 4.0mm RS-301-4180

ロータースリーブ、ドライブキャップを損傷することなく、安全にキャップを取り外すことが可能です。



2.5mmクランプの
正面から見た様子



2.5mmクランプの
裏側から見た様子



各種ローター、キャップの取り扱いもごさいます(2.5mm~7mm)。
 詳細はお問い合わせ下さい。



4mm
Torlonキャップ
Oリング付き



4mm
ジルコニアローター

ROTOTEC SPINTEC

<http://www.rototec-spintec.com/>

株式会社エルエイシステムズ

L.A. Systems Incorporated(L.A.S)